

LINEA "SLIM"

manuale tecnico

LAVABO SERIE "SLIM" FISSO

Lavabo in ceramica per l'uso da parte di disabili, anziani o persone a ridotta capacità motoria.

Forma anatomica per la facilità d'uso da parte di utenti su sedia a rotelle.

Facilità d'installazione.

Cod. NS98147



avvertenze preliminari

- L'installazione deve essere eseguita da personale Qualificato.
- L'assistenza a questo prodotto deve essere effettuata da un Centro Assistenza autorizzato.
- Usare solo ricambi originali. Non alterare o modificare le caratteristiche del prodotto.

Non utilizzare per la pulizia prodotti contenenti solventi, abrasivi, agenti corrosivi acidi o alcalini.

- Questo manuale è di proprietà dell'utilizzatore e deve essergli consegnato al termine dell'installazione.



garanzia

Il prodotto è coperto da garanzia ed il relativo certificato è parte della documentazione di accompagnamento. Affinché la garanzia sia valida va assolutamente compilata e spedita entro 8

giorni al servizio. Conservare il cedolino della garanzia ed esibirla al personale tecnico. Senza il rispetto di queste regole, il personale tecnico sarà costretto ad addebitare qualsiasi intervento.



Per ulteriori informazioni contattare il nostro **UFFICIO TECNICO O ASSISTENZA TECNICA**

LINEA "SLIM"

manuale tecnico

LAVABO SERIE "SLIM"



caratteristiche tecniche

Materiale	Vitreous China bianco
Altezza d'installazione	mm 800 dal pavimento (D.P.R. 503-DM236)
Larghezza	mm 580
Profondità	mm 510
Altezza	mm 200
Peso	Kg 15,1



dimensioni e schema d'installazione

- Segnare i punti dove praticare i fori per il fissaggio a parete all'altezza di 730 mm ed un interasse di 280 mm.
- Praticare i fori sulla parete

- Posizionare e fissare la ceramica a parete controllando la planarità mediante l'ausilio di una livella
- Serrare i tasselli di fissaggio




Fig. 1

